

## Antivibrantes • cilíndrico, montaje frontal

EH 25150.



### Descripción del Producto

Para utilización como tope de goma, soporte, pie, etc.  
La dureza es  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Otras durezas ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A y  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) bajo pedido.

### Material


#### Pletina

- Acero inoxidable 1.4301

#### Cuerpo

- NBR

### Dibujo



### Información para el pedido

| Dimensiones    |    |                |                |     | Índice de elasticidad R<br>~<br>[N/mm] | Capacidad de carga máx.<br>[N] | Elasticidad<br>~<br>[mm] | Temperatura |      | Referencia |                            |
|----------------|----|----------------|----------------|-----|--|--------------------------------|--------------------------|-------------|------|------------|----------------------------|
| d <sub>1</sub> | h  | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | s   |  |                                |                          | mín.        | máx. |            | [g]                        |
| [mm]           |    |                |                |     | [°C]                                   |                                |                          |             |      |            |                            |
| 16             | 8  | 4,3            | 8,0            | 1,0 | 140                                    | 280                            | 2,0                      | -30         | 120  | 1,9        | <a href="#">25150.1516</a> |
| 20             | 10 | 5,3            | 9,5            | 1,2 | 148                                    | 370                            | 2,5                      | -30         | 120  | 3,8        | <a href="#">25150.1520</a> |
| 25             | 12 | 6,4            | 11,0           | 1,6 | 210                                    | 630                            | 3,0                      | -30         | 120  | 7,4        | <a href="#">25150.1525</a> |
| 35             | 16 | 8,4            | 14,0           | 2,0 | 345                                    | 1380                           | 4,0                      | -30         | 120  | 19,0       | <a href="#">25150.1535</a> |
| 42             | 20 | 8,4            | 17,5           | 2,0 | 360                                    | 1800                           | 5,0                      | -30         | 120  | 31,0       | <a href="#">25150.1542</a> |
| 42             | 20 | 10,5           | 17,5           | 2,5 | 360                                    | 1800                           | 5,0                      | -30         | 120  | 37,0       | <a href="#">25150.1543</a> |
| 56             | 24 | 8,4            | 19,5           | 2,0 | 577                                    | 3460                           | 6,0                      | -30         | 120  | 63,0       | <a href="#">25150.1556</a> |
| 56             | 24 | 13,0           | 19,5           | 3,0 | 577                                    | 3460                           | 6,0                      | -30         | 120  | 79,0       | <a href="#">25150.1557</a> |

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.