

Bisagras • acero inoxidable, alargada en ambos lados

EH 25162.



Descripción del Producto

Estas bisagras de acero inoxidable se caracterizan por su diseño compacto. Los pasadores de bisagra están prensados y, por lo tanto, son adecuados para su uso en caso de fuertes vibraciones y golpes. Los emparejamientos de fricción apropiados de los componentes de la bisagra y la lubricación reducen la abrasión al mínimo. La versión con escalones de centrado evita el deslizamiento lateral bajo cargas elevadas y, por lo tanto, protege los tornillos de fijación de fuerzas laterales inaceptables.

Material


Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4405, granallado
- Acero inoxidable 1.4405, recubierto de plástico, negro similar a RAL 9005, estructura mate

Eje

- Acero inoxidable

Dibujo



Información para el pedido

b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	Dimensiones									Referencia
						d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂	[g]	
con orificio de montaje adicional en ambos lados – croquis 1, mate															
76	50	56	30	34	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	160	25162.0065
120	60	90	45	56	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	400	25162.0005
160	80	120	60	75	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	896	25162.0025
con orificio de montaje adicional en ambos lados – croquis 1, negro															
76	50	56	30	34	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	160	25162.0165
120	60	90	45	56	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	400	25162.0105
160	80	120	60	75	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	896	25162.0125

Dimensiones															Referencia
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂	[g]	
con orificio de montaje adicional e insertos de centrado en ambos lados – croquis 2, mate															
76	50	56	30	34	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	163	25162.0070
120	60	90	45	56	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	414	25162.0010
160	80	120	60	75	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	906	25162.0030
con orificio de montaje adicional e insertos de centrado en ambos lados – croquis 2, negro															
76	50	56	30	34	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	163	25162.0170
120	60	90	45	56	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	414	25162.0110
160	80	120	60	75	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	906	25162.0130

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.