

Hacha SIMPLEX • con nervaduras de cuña, cuerpo de hierro fundido y mango de madera de nogal americano EH 3007.



Descripción del Producto

Al combinar dos herramientas en una, una hacha manual y un martillo de caras blandas de la más alta calidad profesional, las hachas manuales SIMPLEX de Halder ofrecen un ahorro significativo en costes en comparación con las compras individuales de las herramientas. La calidad superior del producto ha sido confirmada por el comité de trabajo forestal y tecnología forestal (KWF).

La hoja del hacha forjada y endurecida está rectificada y pulida. Las nervaduras de cuña optimizadas aumentan la acción de corte y evitan que la herramienta se atasque en la madera, lo que hace que esta versión sea ideal para cortar madera dura. La protección contra cortes de cuero evita lesiones durante el transporte.

La contera de superplástico de D50mm es de plástico de dureza media hecha de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera. El uso del lado blando al abrir la madera elimina por completo el riesgo de lesiones por astillas de metal. Además, la vida útil de las cuñas de plástico y aluminio se prolonga sustancialmente.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de nogal de fibra larga ultrarresistente está barnizado y tiene una forma ergonómica. El peso total es de 2.840g.

Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorros tanto de dinero como de recursos.

Características del producto:

- 2 herramientas en 1: hacha y martillo de caras blandas, ahorro considerable en comparación con la compra individual.
- La hoja de hacha forjada con nervaduras de cuña es ideal para partir madera dura.
- No hay riesgo de lesiones por astillas de metal al abrir la madera gracias a la contera de superplástico en D50mm (blanco, dureza media y muy duradero).
- Mejora significativa de la vida útil de las cuñas de plástico y aluminio.
- Manejo suave de estacas de madera.
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de nogal de fibra larga y ultrarresistente, barnizado y con forma ergonómica.
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Incluye protección de cuero contra cortes.
- Peso total de 2.840g.

Áreas de aplicación

Especialmente adecuado para partir madera dura: Las optimizadas nervaduras de cuña aumentan la fuerza de impacto y evitan que la herramienta se atasque en la madera.

Material

Mango

- Madera de nogal americano

contera 1

- Hoja del hacha forjada y templada, rectificada y pulida
- incluye manguito de plástico
- incluye protector del filo de cuero

contera 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

- Hierro fundido

Montaje

En el hacha SIMPLEX solo se debe montar la contera de superplástico 3207.050.

¡La hoja del hacha 3210.751 debe montarse únicamente en el cuerpo de hierro fundido 3011.750!

Más información

Otros productos

- Hacha SIMPLEX, forma delgada, cuerpo de hierro fundido y mango de madera de nogal americano
- manguito de plástico SIMPLEX, para la hoja de hacha SIMPLEX
- Protección de corte SIMPLEX, para la hoja de hacha SIMPLEX

Información para el pedido

Dimensiones				[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1 21-04-19-01	Referencia
Ø								
50	210	765	100	2840	4030618310242	EAA616c009	21-04-19-01	3007.751

Ejemplo de aplicación







Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.