

Martillos SIMPLEX de caras blandas • Metal blando, con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad EH 3009.



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3009 está equipada con una contera de metal blando en ambos lados. Fabricada en aluminio, la contera de plata (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo. Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura. El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene, en la zona del agarre, una doble capa de barniz que lo hace resistente a la suciedad. Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos. Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo (3009.081).

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de metal blando (plateado, duro, resistente al calor) en ambos lados
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera un gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo.

Áreas de aplicación

Para trabajos de alto impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, trabajos de montaje, reparación y mantenimiento

Material

Mango

- Madera

Conteras

- Metal blando, plata
- dura
- Resistente al calor

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	—	—						
30	90	295	295 x 90 x 30	400	4030618300274	AAA905c002	21-04-09-16	3009.030
40	115	325	325 x 115 x 40	750	4030618300281	AAA905c002	21-04-09-16	3009.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1380	4030618300298	AAA905c002	21-04-09-16	3009.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1950	4030618300304	AAA905c002	21-04-09-16	3009.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3860	4030618300311	AAA905c002	21-04-09-16	3009.080

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.