

mazos largos SIMPLEX · Compuesto de caucho con "apoyo" / TPE-blando; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal EH 3012.



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3012 está disponible con la popular combinación de conteras de TPE-blando / compuesto de caucho.

La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la contera más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas. Con una forma ingeniosa, la contera de goma con "apoyo" (3202.2) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que permite trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

Su mango de nogal de 70cm permite agarrar sin esfuerzo el martillo de caras blandas desde una posición erguida.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en los tamaños D60mm y D80mm.

Características del producto:

- Desarrollo adicional del éxito de ventas de Halder: la contera de compuesto de caucho con "apoyo" (3202.2) garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / goma con "apoyo" que garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Con una longitud de 70cm, el mango de nogal se puede agarrar fácilmente estando erguido.
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Esta versión está disponible en los tamaños D60mm y D80mm.

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, trabajos de carpintería

Este martillo cuenta con una contera especial con "Apoyo" que se ha incorporado al cuerpo.

Material

Mango

- Madera de nogal americano

contera 1

- Compuesto de caucho, negro, con "apoyo"
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

contera 2

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø			Dimensiones			GTIN	proficl@ss 5.0	Referencia
			Largo x Ancho x Alto	[mm]				
60	150	780	780 x 150 x 60		1835	4030618311218	AAA938c002	3012.261
80	175	800	800 x 175 x 80		3255	4030618312451	-	3012.281

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.