

## Martillos SIMPLEX de caras blandas • TPE-blando / compuesto de caucho; con cuerpo de hierro fundido y mango extra corto de madera de alta calidad

### EH 3012.



#### Descripción del Producto

Este martillo SIMPLEX de caras blandas posee un mango extra corto. Su diseño compacto evita que el extremo del mango impacte contra el suelo, por ejemplo, al ejecutar trabajos de pavimentación.

La serie SIMPLEX 3012 está disponible con la popular combinación de conteras de TPE-blando / compuesto de caucho.

La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la contera más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.

La contera de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera ergonómico extra corto de alta calidad que amortigua las vibraciones muestra un barnizado doble en la zona de sujeción, por lo cual es resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas D80mm con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste)
- Mango extra corto, evita el impacto contra el suelo.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección de mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

#### Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, pavimentación, alicatado

#### Material

##### Mango

- Madera

##### contera 1

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

##### contera 2

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

##### Cuerpo

- Hierro fundido

#### Información para el pedido

| Ø  | Dimensiones |     | Largo x Ancho x Alto<br>[mm] | Versión de mango | [g]  | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Referencia |
|----|-------------|-----|------------------------------|------------------|------|---------------|-------------------|-------------|------------|
|    | —           | —   |                              |                  |      |               |                   |             |            |
| 80 | 175         | 325 | 325 x 175 x 80               | extra corto      | 2740 | 4030618312888 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3012.082   |

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.