

Martillos SIMPLEX de caras blandas, 50:40 • TPE-blando / TPE-medio; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

EH 3013.



Descripción del Producto

Este martillo SIMPLEX de caras blandas viene con unas conteras especiales D50 mm montadas en el cuerpo D40 mm. Las superficies de impacto sobredimensionadas ofrecen la máxima protección para trabajar con delicadeza en piezas de trabajo con superficies sensibles. Este modelo posee la combinación de conteras de TPE-blando / TPE-medio.

La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la contera más blanda de la serie SIMPLEX y posee un efecto fuertemente amortiguador, lo cual la hace apropiada para trabajos sensibles. A diferencia de los martillos de goma convencionales no deja molestas marcas negras.

La contera gris de TPE-medio (serie 3203) permite alcanzar una mayor fuerza de impacto, comparable a la de la contera de material compuesto de caucho (serie 3202).

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blanda, no deja marcas) y TPE-medio (gris, semidura, no deja marcas).
- Las superficies de impacto sobredimensionadas D50 mm están instaladas en el cuerpo D40 mm: máxima protección al trabajar en superficies sensibles.
- Cuerpo de fundición maleable con manguito protector integrado y alta resistencia a la rotura.
- Mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones, zona de sujeción con barnizado doble (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

Áreas de aplicación

Colocación de puertas y ventanas, colocación de azulejos frágiles, alicatado, posicionamiento y ajuste de piezas de trabajo ligeras/delicadas, ebanistería, montaje de muebles, instalación de parquet y suelos laminados

Material

Mango

- Madera

contera 1

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

contera 2

- TPE-medio, gris
- Sin marcas
- Medio duro

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia ¹⁾
	[mm]	[mm]						
50	110	330	330 x 110 x 50	1070	4030618313946	AAA905c002	21-04-09-16	3013.051

¹⁾ Las conteras especiales de Ø50 se montan en los cuerpos de Ø40.

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.