

Martillos SIMPLEX de caras blandas, 50:40 • TPE-blando / superplástico; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

EH 3017.



Descripción del Producto

Este martillo SIMPLEX de caras blandas viene con conteras especiales de D50 mm que están integradas en el cuerpo de D40mm. Las superficies de contacto sobredimensionadas brindan la máxima protección durante el procesamiento cuidadoso de piezas de trabajo con superficies sensibles. Este modelo está disponible con la combinación de conteras de TPE-blando / superplástico.

La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.

La contera de superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que la contera de caucho. Es de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / superplástico (blanco, semiduro, muy duradero).
- Las superficies de contacto de gran tamaño de D50mm están integradas en el cuerpo de D40mm: máxima protección durante el trabajo en superficies sensibles.
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

Áreas de aplicación

Trabajos de carpintería, construcción de puertas, montaje de muebles, colocación de accesorios en entornos sensibles, tapicero / guarnicionero, retoque de muebles tapizados, retirada de grapas

Material

Mango

- Madera

contera 1

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

contera 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	120	330	Dimensiones		[g]	GTIN	ecl@ss 10.1	Referencia ¹⁾
			Largo x Ancho x Alto	[mm]				
50	120	330	330 x 120 x 50		680	4030618305576	21-04-09-16	3017.051

¹⁾ Las conteras especiales de Ø50 se montan en los cuerpos de Ø40.

Ejemplo de aplicación







Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.