

Martillos SIMPLEX de caras blandas • TPE-blando / nylon; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

EH 3018.



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3018 está disponible con la combinación de conteras de TPE-blando / nylon. La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.

La contera de nylon (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizada para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesta por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente a aceites y grasas. Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene, en la zona del agarre, una doble capa de barniz que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / nylon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente al aceite y la grasa)
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro y costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

Áreas de aplicación

Carpintería, construcción ferial, montaje de muebles, prototipados, montaje de piezas con aristas vivas, conformado de chapa metálica

Material

Mango

- Madera

contera 1

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

contera 2

- Nylon, blanco
- dura
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30	340	4030618305613	AAA905c002	21-04-09-16	3018.030
40	115	325	325 x 115 x 40	630	4030618305620	AAA905c002	21-04-09-16	3018.040
50	135	340	340 x 135 x 50	1060	4030618305637	AAA905c002	21-04-09-16	3018.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1520	4030618302292	AAA905c002	21-04-09-16	3018.060

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.