

Martillos SIMPLEX de caras blandas · Compuesto de caucho con "apoyo" / TPE-medio; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera extra corto de alta calidad

EH 3023.



Descripción del Producto

Este martillo SIMPLEX de caras blandas posee un mango extra corto. Su diseño compacto evita que el extremo del mango impacte contra el suelo, por ejemplo, al ejecutar trabajos de pavimentación.

La serie SIMPLEX 3023 está disponible con la combinación de conteras de TPE-medio / compuesto de caucho con efecto "apoyo".

La contera de goma de dureza media con efecto "apoyo" (3202.260) es un desarrollo posterior del éxito de ventas de Halder. Ultra bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional. Su ingenioso factor de forma permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que permite trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda.

La contera gris de TPE-medio (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable a la contera de caucho negro. La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas. Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera extra corto de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Mayor desarrollo del éxito de ventas de Halder: la contera de goma con "apoyo" (3202.260) garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-medio (gris, semiduro, que no daña) / compuesto de caucho con "apoyo" (negro, semiduro, amortiguador de impacto, inodoro, de bajo desgaste).
- Mango extra corto, evita el impacto contra el suelo.
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, colocación de piedra natural

Material

Mango

- Madera

contera 1

- TPE-medio, gris
- Sin marcas
- Medio duro

contera 2

- Compuesto de caucho, negro, con "apoyo"
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	Versión de mango	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	—	—							
60	150	280	280 x 145 x 60	extra corto	1514	4030618314325	AAA905c002	21-04-09-16	3023.262
80	175	325	325 x 175 x 80	extra corto	2775	4030618312963	AAA905c002	21-04-09-16	3023.282

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.