

## mazos largos SIMPLEX · Compuesto de caucho / superplástico; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal

### EH 3027.



#### Descripción del Producto

Ofreciendo una combinación de conteras de compuesto de caucho / superplástico, la serie SIMPLEX 3027 es un compañero indispensable para una gran cantidad de aplicaciones y también está disponible en tres versiones de mazo largo debido al hecho de que es la combinación más vendida de Halder: La versión más pequeña cuenta con un diámetro de cabeza de D60, un peso total de 1.810g, y una longitud total de 70cm. Otra versión cuenta con un diámetro de cabeza de D80 mm, un peso total de 3.170g y una longitud total de 80 cm (con contera de goma con "apoyo"). La versión más grande tiene un diámetro de cabeza de D100mm, un peso total de 5.350g y una longitud total de 100cm.

La contera de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro.

La contera de superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que la contera de goma. Es una contera de plástico de dureza media fabricada con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.

El cuerpo fabricado en hierro fundido viene con una funda protectora del mango integrada que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de nogal de fibra larga y muy duradero está barnizado y tiene una forma ergonómica.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Mazo largo SIMPLEX con la combinación de conteras de compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / superplástico (blanco, dureza media, muy duradero).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de nogal de fibra larga y ultrarresistente, barnizado y con forma ergonómica.
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D80mm (peso total de 3.170g) y D100mm (peso total de 5.350g).
- Disponible en los tamaños D80mm con contera de goma con "apoyo".

#### Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, colocación de bordillos, colocación de bloques en L, albañilería y colocación de escaleras, construcción de vallados, golpeo de cuñas de acero, construcción de andamios, construcción carpas, trabajos de carpintería, construcción de casas prefabricadas, colocación de estructuras de tejado

#### Material

##### Mango

- Madera de nogal americano

##### contera 1

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

##### contera 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

##### Cuerpo

- Hierro fundido

#### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
60	150	700	800 x 150 x 60	1810	4030618311676	-	-	3027.061
80	175	800	800 x 175 x 80	3170	4030618300908	AAA938c002	21-04-09-20	3027.081
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5350	4030618310280	AAA938c002	21-04-09-20	3027.100

Ejemplo de aplicación







## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.