

Martillos SIMPLEX de caras blandas · Compuesto de caucho / superplástico; con cuerpo de hierro fundido y mango extra corto de madera de alta calidad EH 3027.



Descripción del Producto

Este martillo SIMPLEX de caras blandas posee un mango extra corto. Su diseño compacto evita que el extremo del mango impacte contra el suelo, por ejemplo, al ejecutar trabajos de pavimentación.

Al ofrecer una combinación de conteras de compuesto de caucho / superplástico, la serie SIMPLEX 3027 es un compañero indispensable para una gran cantidad de aplicaciones y la combinación más vendida de Halder.

La contera de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora. La contera de superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de goma. Es una contera de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogénea. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.

El cuerpo, fabricado en hierro fundido, viene con manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera extra corto de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas D80mm con la combinación de conteras de compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / superplástico (blanco, dureza media, muy duradero).
- Mango extra corto, evita el impacto contra el suelo.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección de mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Éxito de ventas de Halder

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, pavimentación, colocación de bordillos, construcción de andamios, construcción carpas, trabajos de carpintería, construcción de vallados, colocación de estructuras de tejado

Material

Mango

- Madera

contera 1

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

contera 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	Versión de mango	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	—	—							
60	150	280	280 x 145 x 60	extra corto	1456	4030618314080	AAA905c002	21-04-09-16	3027.062
80	175	325	325 x 175 x 80	extra corto	2670	4030618312925	AAA905c002	21-04-09-16	3027.082

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.