

## Martillos SIMPLEX de caras blandas • Compuesto de caucho, con "apoyo" / Nylon; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

EH 3028.



### Descripción del Producto

Disponibles con la combinación de conteras de compuesto de caucho / nylon, el martillo SIMPLEX de caras blandas D60mm y D80mm cubre una amplia gama de aplicaciones y, por lo tanto, se usa ampliamente en la industria metalúrgica. Estos éxitos de ventas de Halder se han desarrollado aún más:

Con una forma ingeniosa, la contera de goma con "apoyo" (3202.2) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que permite trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

La contera de nylon (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizado para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesto por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente a aceites y grasas. Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Disponibles en los tamaños D60mm y D80mm, también como mazo largo. La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3028.282).

Características del producto:

- Mayor desarrollo del éxito de ventas de Halder: la contera de goma con "apoyo" (3202.2) garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
- Martillo SIMPLEX de caras blandas con "apoyo" y la combinación de conteras de compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / nylon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso en temperaturas bajo cero, resistente a aceites y grasas).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponibles en los tamaños D60mm y D80mm, también como mazo largo.
- D80mm también disponible con mango extra corto (3028.282).
- Éxito de ventas de Halder.

### Áreas de aplicación

Montaje de piezas con aristas vivas, montaje de carcasas, construcción de plantas, construcción de sala, construcción de acero, construcción ferial, trabajo de reparación y mantenimiento

Este martillo cuenta con una contera especial con "Apoyo" que se ha incorporado al cuerpo.

### Material

#### Mango

- Madera

#### contera 1

- Compuesto de caucho, negro, con "apoyo"
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste




#### contera 2

- Nylon, blanco
- dura
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

#### Cuerpo

- Hierro fundido

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
								
60	150	405	405 x 150 x 60	1550	4030618311126	AAA905c002	21-04-09-16	3028.260
80	175	490	490 x 175 x 80	2930	4030618312413	AAA905c002	21-04-09-16	3028.280

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.