

Martillos SIMPLEX de caras blandas · Compuesto de caucho / metal blando; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

EH 3029.



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3029 comprende la combinación de conteras de compuesto de caucho / metal blando.

La contera de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro.

Fabricada en aluminio, la contera plateada de metal blando (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y en tamaño D60mm y D80mm con contera de goma y "apoyo".

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / metal blando (plata, duro, resistente al calor).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y en tamaño D60mm y D80mm con contera de goma y "apoyo".
- La contera de metal blando está fabricada en aluminio y reemplaza los martillos de plomo estándar.

Áreas de aplicación

Construcción de moldes, construcción de plantas, trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones

Material

Mango

- Madera

contera 1

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

contera 2

- Metal blando, plata
- dura
- Resistente al calor

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30	375	4030618305682	AAA905c002	21-04-09-16	3029.030
40	115	325	325 x 115 x 40	700	4030618302339	AAA905c002	21-04-09-16	3029.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1200	4030618302346	AAA905c002	21-04-09-16	3029.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1800	4030618302353	AAA905c002	21-04-09-16	3029.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3500	4030618304555	AAA905c002	21-04-09-16	3029.080

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.