

Martillos SIMPLEX de caras blandas, 50:40 • TPE-blando; con cuerpo de aluminio y mango de madera de alta calidad EH 3101.



Descripción del Producto

Este martillo SIMPLEX de caras blandas viene con conteras especiales de D50mm que están integradas en el cuerpo de D40mm. Las superficies de contacto sobredimensionadas brindan la máxima protección durante el procesamiento cuidadoso de piezas de trabajo con superficies sensibles. Esta serie 3101 está equipada con la contera de TPE-blando (serie 3201) en ambos lados.

Esta contera es la más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.

El cuerpo de aluminio extra ligero con manguito de protección del mango integrado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la correcta fuerza de impacto. Esto hace que sea tarea fácil tratar materiales que se rompen fácilmente. También hace que el martillo de caras blandas sea una herramienta con un peso mínimo y fácil de transportar.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

El aumento de las caras de impacto proporciona máxima protección en el tratamiento preciso de piezas delicadas.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de TPE-blando (azul, suave, que no daña, fuerte amortiguación contra impactos) en ambos lados.
- Las superficies de contacto de gran tamaño de D50mm están integradas en el cuerpo de D40mm: máxima protección durante el trabajo en superficies sensibles.
- El cuerpo de aluminio extra ligero con manguito de protección del mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto (ideal para trabajar en materiales que se rompen fácilmente).
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

Áreas de aplicación

Posicionamiento y ajuste de piezas de trabajo ligeras/delicadas, creación de prototipos, montaje de muebles, colocación de accesorios en entornos sensibles, tapicero/guarnicionero, retoque de muebles tapizados, retirada de grapas

Material

Mango

- Madera

Conteras

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

Cuerpo

- Aluminio Al

Información para el pedido

| Ø | Dimensiones | | Largo x Ancho x Alto | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Referencia ¹⁾ |
|----|-------------|------|----------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| | [mm] | [mm] | | | | | | |
| 50 | 120 | 330 | 330 x 110 x 50 | 430 | 4030618305170 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3101.051 |

¹⁾ Las conteras especiales de Ø50 se montan en los cuerpos de Ø40.

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.