

mazos largos SIMPLEX · Compuesto de caucho / metal blando; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio

EH 3729.



Descripción del Producto

El mazo largo SIMPLEX de la serie 3729 está equipado con la combinación de conteras de compuesto de caucho / metal blando.

La conteras de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora. Fabricada en aluminio, la contera plateada de metal blando (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.

El cuerpo de hierro fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.

Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Con un peso total y una longitud total de 4.220g y 800mm, respectivamente, este mazo largo está disponible en D80mm.

Características del producto:

- Mazo largo SIMPLEX con la combinación de conteras de compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / metal blando (plata, duro, resistente al calor).
- El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D80mm (peso total de 4.220g).

Áreas de aplicación

Gran impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento

Material

Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

contera 1

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

contera 2

- Metal blando, plata
- dura
- Resistente al calor
- Gran impacto.

Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

Información para el pedido

Ø	Largo	Ancho	Alto	Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
									Dimensiones
80	175	80	80	800 x 175 x 80	4225	4030618306450	AAA938c002	21-04-09-20	3729.081

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.