

## Martillos SIMPLEX de caras blandas • Compuesto de caucho / metal blando; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio EH 3729.



### Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3729 comprende la combinación de conteras de compuesto de caucho / metal blando.

La contera de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora. Fabricada en aluminio, la contera plateada de metal blando (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.

El cuerpo de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo largo (3729.081).

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / metal blando (plata, duro, resistente al calor).
- El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo largo.

### Áreas de aplicación

Para trabajos de alto impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, trabajos de montaje, reparación y mantenimiento

### Material

#### Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

#### contera 1

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

#### contera 2

- Metal blando, plata
- dura
- Resistente al calor

#### Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
30	90	300	300 x 90 x 34	485	4030618306047	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3729.030</a>
40	115	325	325 x 115 x 40	945	4030618306054	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3729.040</a>
50	135	335	335 x 135 x 50	1375	4030618306061	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3729.050</a>
60	150	410	410 x 150 x 60	2030	4030618306078	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3729.060</a>
80	175	490	490 x 175 x 80	3845	4030618306085	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3729.080</a>

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.