

Martillos SIMPLEX de caras blandas • TPE-medio / nylon; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio EH 3738.



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3738 está disponible con la combinación de conteras de TPE-medio / nylon. La contera gris de TPE-medio (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable a la contera de caucho negro. La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas. La contera de nylon (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizada para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesta por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente a aceites y grasas. El cuerpo de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad). Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos. Esta versión está disponible en tamaños D30mm a D80mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-medio (gris, dureza media, no daña) / nylon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente a aceites y grasas).
- El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D30mm a 80mm.

Áreas de aplicación

Construcción de plantas, conformado de chapa metálica, trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones

Material

Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

contera 1

- TPE-medio, gris
- Sin marcas
- Medio duro

contera 2

- Nylon, blanco
- dura
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
30	90	300	300 x 90 x 34	454	4030618306184	AAA905c002	21-04-09-16	3738.030
40	115	325	325 x 115 x 40	870	4030618306191	AAA905c002	21-04-09-16	3738.040
50	135	335	335 x 135 x 34	1205	4030618306207	AAA905c002	21-04-09-16	3738.050
60	150	410	410 x 150 x 60	1765	4030618306214	AAA905c002	21-04-09-16	3738.060

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.