

Martillos SIMPLEX de caras blandas • Cobre / nylon; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio EH 3748.



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3748 comprende la combinación de conteras de cobre / nylon. Representando la contera más dura en la selección SIMPLEX, la de cobre (serie 3804) produce fuerzas de impacto extremadamente altas pero de una manera más suave en comparación con un martillo de acero. Es el reemplazo de un martillo de cobre convencional. La contera de nylon (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizada para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesta por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente a aceites y grasas. El cuerpo de hierro fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad). Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos. Esta versión está disponible en tamaños D30mm y D40mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de cobre (duro) / nylon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente a aceites y grasas).
- El cuerpo de hierro fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D30mm y D40mm.
- Reemplaza los clásicos martillos de cobre.

Áreas de aplicación

Construcción de plantas, conformado de chapa metálica, trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones

Material

Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

contera 1

- Cobre con soporte de plástico
- dura

contera 2

- Nylon, blanco
- dura
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
30	90	300	300 x 90 x 34	560	4030618305040	AAA905c002	21-04-09-16	3748.030
40	115	325	325 x 115 x 40	1150	4030618305057	AAA905c002	21-04-09-16	3748.040

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.