

## Martillos SIMPLEX de caras blandas • Plástico / superplástico; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio EH 3767.



### Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3767 viene con la combinación de conteras de plástico / superplástico. La contera de plástico rojo (serie 3206) es dura y también resistente a aceites y grasas. Compuesta de material extruido y extremadamente homogéneo, la contera de superplástico (serie 3207) es de plástico de dureza media que es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.

El cuerpo de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños D30mm a D60mm.

Características del producto:

Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de plástico (rojo, duro, resistente a aceites y grasas) / superplástico (blanco, semiduro, muy duradero).

- El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D30mm a 60mm.

### Áreas de aplicación

Uso versátil, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento, conformado de chapa metálica, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, construcción de andamios, construcción carpas

### Material

#### Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

#### contera 1

- Plástico, rojo
- dura
- Resistente a aceites y grasas
- Universal

#### contera 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

#### Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

### Información para el pedido

| Ø  | Dimensiones |     | Largo x Ancho x Alto<br>[mm] | [g]  | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Referencia |
|----|-------------|-----|------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|------------|
|    | —           | —   |                              |      |               |                   |             |            |
| 30 | 90          | 300 | 300 x 90 x 34                | 447  | 4030618306290 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3767.030   |
| 40 | 115         | 325 | 325 x 115 x 40               | 860  | 4030618306306 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3767.040   |
| 50 | 135         | 335 | 335 x 135 x 50               | 1215 | 4030618306313 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3767.050   |
| 60 | 150         | 410 | 410 x 150 x 60               | 1770 | 4030618306320 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3767.060   |

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.