


PARA EXTERIORES



TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

HALDER



german
brand
award
19
gold

SUPERCRAFT MALLO SERIE 3366.VS

- Sin rebote, fuerte impacto
- Alternativa segura al golpeo acero contra acero
- Mango hickory de baja vibración
- Bocas reemplazable de nylon extrusionado de gran dureza, **sin esquirlas** (incluso a temperaturas bajo cero), no se romperá

Art.-No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3366.081	80	4.410	880
3366.107	100	7.050	1.000
3366.110	100	9.300	1.000

BLOQUE DE GOLPEO

- Golpéalo, lo encaja
- Para carreteras, pasarelas y construcción de parques.
- Duradero, plástico de alta calidad para todo uso
- Para compensar cualquier diferencia de altura

Art.-No.	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
3688.001	200	140	40	1.065

SUPERCRAFT SERIE 3377.1

- Sin rebote, fuerte impacto
- Alternativa segura al golpeo acero contra acero
- Mango de acero tubular irrompible pintado epoxi amarillo fluorescente
- Bocas reemplazable de nylon extrusionado de gran dureza, **sin esquirlas** (incluso a temperaturas bajo cero), no se romperá

Art.-No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3377.140	40	805	305
3377.150	50	1.150	315
3377.160	60	1.750	325

ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany

T +49 7392 7009-0
F +49 7392 7009-160
info@halder.com
www.halder.com

Distribución por:



103.145

ES/EH/04/2020

EL ORIGINAL
PARA PROFESIONALES

**CONSTRUCCIÓN / PAISAJISMO
Y ANDAMIAJES**

PAVIMENTACIÓN



SOLADO / COLOCACIÓN DE PIEDRA NATURAL

SOLADO / PAVIMENTACIÓN DE MATERIALES DELICADOS

SIMPLEX SERIE 3027

- Todos los componentes son reemplazables
- Mango de madera de alta calidad
- Cuerpo de acero maleable robusto y extremadamente durable
- 2 bocas diferentes: Compuesto de goma (negro, medio-duro, sin olor, amortigua el impacto, resistente al desgaste) / Superplastic (blanco, medio-duro, muy duradero, resistente al desgaste)

Art.-No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3027.050	50	1.105	370
3027.060	60	1.510	405
3027.080	80	2.770	490

SIMPLEX MALLO SERIE 3027.VS

- Todos los componentes son reemplazables
- Mango de Hickory de alta calidad, robusto, de alta densidad, de fibras largas
- Cuerpo de acero maleable robusto y extremadamente durable
- 2 bocas diferentes: Compuesto de goma (negro, medio-duro, amortigua el impacto, sin olor, bajo desgaste) / Superplastic (blanco, medio-duro, muy duradero, resistente al desgaste)

Art.-No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3027.081	80	3.170	800
3027.100	100	5.350	1.000

SIMPLEX SERIE 3013

- Todos los componentes son reemplazables
- Mango madera de alta calidad
- Cuerpo de acero maleable robusto y extremadamente durable
- 2 bocas diferentes: TPE-soft (azul, blando, **no deja marcas**) / TPE-mid (gris, medio-duro, **no deja marcas**)

Art.-No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3013.050	50	1.060	370
3013.060	60	1.420	405

SIMPLEX SERIE 3012

- Todos los componentes son reemplazables
- Mango de madera de alta calidad
- Cuerpo de acero maleable robusto y extremadamente durable
- 2 bocas diferentes: TPE-soft (azul, blando, **no deja marcas**) / Compuesto de goma (negro, medio-duro, amortigua el impacto, sin olor, resistente al desgaste)

Art.-No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3012.050	50	1.095	370
3012.060	60	1.480	405

SIMPLEX SERIE 3113

- **Cuerpo de aluminio super-ligero**
- Todos los componentes son reemplazables
- Mango de madera de alta calidad
- 2 bocas diferentes: TPE-soft (azul, blando, **no deja marcas**) / TPE-mid (gris, medio-duro, **no deja marcas**)

Art.-No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3113.050	50	635	370
3113.060	60	850	405

SIMPLEX SERIE 3137

- **Cuerpo de aluminio super-ligero**
- Todos los componentes son reemplazables
- Mango madera de alta calidad
- 2 bocas diferentes: TPE-mid (gris, medio-duro, **no deja marcas**) / Superplastic (blanco, medio-duro, larga vida, resistente al desgaste)

Art.-No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3137.050	50	645	370
3137.060	60	875	405