

CONFORMADOR DE CHAPAS DE METAL



SIMPLEX SERIE 3117

- Perfecto para trabajos en piezas delicadas
- **Cuerpo de aluminio super-ligero**
- Todos los componentes son reemplazables
- Mango madera de alta calidad
- 2 bocas diferentes: TPE-blando (azul, blando, **no deja marcas**) / Superplastic (blanco, medio-duro, larga vida útil, resistente al desgaste)

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3117.030	30	185	295
3117.040	40	350	325



SOPORTE MAGNÉTICO

- Tremenda fuerza de agarre gracias a los imanes de neodimio
- Para colgar manguera de aire comprimido, rollos de cinta de pintor, cables y ropa
- El cuerpo de goma encierra a los imanes, previene rasguños y es resistente al aceite

Art. No.	Color	Ø [mm]	[g]
3688.002	azul	75	250
3688.003	negro	75	250

EL MARTILLO 2 EN 1



FERROPLEX SERIE 3677

- Martillo mecánico / industrial y maza no-férrica en uno
- Mango tubular de acero y empuñadura de goma ergonómica
- Cabeza de acero termotratado
- Boca de nylon reemplazable, sin esquirlas (incluso a temperaturas bajo cero)


Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3677.030	30	600	290
3677.035	35	800	295

ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany

T +49 7392 7009-0
F +49 7392 7009-160
info@halder.de
www.halder.de

Distribución por



HALDER



german
brand
award
'19
gold



EL ORIGINAL PARA PROFESIONALES

CARPINTERÍA / CONFORMADO DE CHAPAS DE METAL

ES/EH/04/2020



103.163



SIMPLEX SERIE 3027

- Todos los componentes son reemplazables
- Mango madera de alta calidad
- Cuerpo robusto de acero maleable
- 2 bocas diferentes: Compuesto de goma (negro, medio-duro, amortiguación del impacto, sin olor, bajo nivel de desgaste) / Superplastic (blanco, medio-duro, larga vida útil, resistente al desgaste)

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3027.060	60	1.510	405
3027.080	80	2.770	490

MALLO

SIMPLEX SERIE 3027.VS

- Todos los componentes son reemplazables
- Mango hickory de alta calidad, alta densidad, fibras alargadas, muy robusto
- Cuerpo robusto de acero maleable
- 2 bocas diferentes: Compuesto de goma (negro, medio-duro, amortiguación del impacto, sin olor, bajo nivel de desgaste) / Superplastic (blanco, medido-duro, larga vida útil, resistente al desgaste)

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3027.081	80	3.170	800
3027.100	100	5.350	1.000

SECURAL 3380

- Máxima amortiguación del rebote
- Irrompible
- Bocas reemplazables de poliuretano: rectangulares, reducción del ruido, amortiguación del impacto, resistente al desgaste

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3380.040	30x40	680	300
3380.045	35x45	1.000	310

SUPERCRAFT SERIE 3377

- Sin rebote, fuerte impacto
- Mango de tubo de acero a prueba de rotura y ergonómico, empuñadura antideslizante
- Bocas reemplazables de nylon extrusionado de alta dureza, sin astillas (incluso a temperaturas bajo cero) no se agrietan

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3377.050	50	1.150	315
3377.060	60	1.750	325
3377.070	70	2.250	335

SUPERCRAFT SERIE 3366

- Sin rebote, fuerte impacto
- Alternativa segura al golpeo acero con acero
- Mango hickory de baja vibración
- Bocas reemplazable de nylon extrusionado de gran dureza, sin astillas (incluso a temperaturas bajo cero) no se agrietan

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3366.020	20	245	300
3366.025	25	325	305
3366.030	30	460	330
3366.035	35	560	335
3366.040	40	715	355

BASEPREX SERIE 3968

- Cuerpo de fundición de zinc de alta presión con manguito protector del mango
- Mango madera ergonómico barnizado
- Bocas reemplazables: Acetado de celulosa (rojo, duro, resistente a aceites y grasas) / Nylon (blanco, duro, resistente al desgaste, sin astillas)

Art. No.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3968.025	25	215	270
3968.030	30	360	280
3968.040	40	510	325