


Kiinnityskiskot

1013.800




Tuotekuvaus

Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu


Piirustus



Tilastiedot

Järjestelmä	Ulkomitat									Lukumäärä n	Ruuveille [mm]	y [mm]	[g]	Til.nro
	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	l ₃					
V40	160	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20	40	3	M8	8	577	1013.800

Sovellusesimerkki



Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."