


Avaimet 1032.100




Tuotekuvaus


Materiaali

- Teräs, karkaistu


Piirustus



Tilaustiedot

Järjestelmä	l_1	Ulkomitat		AV	Sopiva		Til.nro
		l_2	l_3	[mm]	[mm]	[g]	
		[mm]					
V40	210	105	52,5	5	M6	99	1032.100

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."