

## Ohjaustapit

1040.500




## Tuotekuvaus


## Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

## Piirustus



## Tilaustiedot

Järjestelmä	d <sub>1</sub>	Ulkomitat d <sub>2</sub> [mm]	l	AV [mm]	 [g]	Til.nro
V40	10	19	14	13	25	1040.500

## Vaatimuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."