

## Kiinnityskiskot

1113.800



## Tuotekuvaus


## Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

## Piirustus



## Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat									Lukumäärä n	Ruuveille [mm]	y [mm]	 [g]	Til.nro
	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>					
V70	300	40	14,3	24	50	10	20	27,5	35	7	M12	12	3320	1113.800

## Sovellusesimerkki



## Vaatumuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."