


## Avaimet 1132.100




### Tuotekuvaus


#### Materiaali

- Teräs, karkaistu


### Piirustus



### Tilaustiedot

Järjestelmä	$l_1$	Ulkomitat		AV	Sopiva		Til.nro
		$l_2$	$l_3$				
		[mm]		[mm]	[mm]	[g]	
V70	250	125	62,5	8	M10	197	<a href="#">1132.100</a>

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."