

## Kiinnityskynnet

### 1132.500




#### Tuotekuvaus

##### Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu


#### Piirustus



#### Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat		[g]	Til.nro
	$h_1$	$h_2$		
V70	39,7	49	1566	1132.500

#### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."