

## Kiinnityskynnet

1132.800




### Tuotekuvaus

#### Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu


### Piirustus



### Tilaustiedot

Järjestelmä	h <sub>1</sub>	Ulkomitat		[g]	Til.nro
		h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>		
V70	49,7	59	35	1708	1132.800

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."