


## Ruuvipuristimet • liikkuvalla leualla

1137.300



## Tuotekuvaus

Max. vääntömomentti 140 Nm, kiinnitysvoima  $F = 30$  kN.

## Materiaali


- Teräs, karkaistu, hiottu

## Lisätietoja


## Lisää tuotteita

- Ruuvipuristimet
- Ruuvipuristimet, kiinteällä leualla
- Ruuvipuristimet, pehmeä leuka
- Ruuvipuristimet, karhennettu/sileä leuka

## Piirustus



## Tilaustiedot

Järjestelmä	 [kg]	Til.nro
V70	4	1137.300

## Vaatimuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."