


Peruslevyt · V70eco

1200.500



Tuotekuvaus

V70-eco-peruslevyt ovat uusi malli V70-mallistossa, optimoitu hinta/laatu-suhte. Ne ovat täysin yhteensopivia jo olemassa olevien V70 T-ura systeemin kanssa.

- Keskitys H6 toleranssilla ja urat H8 toleranssilla.
- Peruslevyn paikoitus konepöydälle keskitysreillä ja/tai keskitysurala.
- Kiinnitysreiät 100 mm jaolla.
- Korkean vetolujuuden työkaluteräs.

Saatavana olevat vaihtoehdot (toimitusaika 10 työpäivää):

- Lisäkiinnitysreiät 63 mm jaolla.
- Lisäkiinnitysreiät 125 mm jaolla.
- Ulkopuolinen pysäytin.
- Kiinnitysrenkaat Halder nollapistekiinnitin järjestelmään.

Materiaali

- Työkaluteräs, korkea lujuus


Lisätietoja

Huomioi

Erikoismitat ja isommat mitat ovat saatavilla pyynnöstä.

Piirustus

1200.500



Tilastiedot

Järjestelmä	l ₁	b ₁	a ±0,02	Ulkomitat				Kiinnitysrenkaide lukumäärä, nollapistekiinnitysjärje (vaihtoehtoinen)	T-urien lukumäärä	[kg]	Til.nro	
				b ₂ ±0,2	l ₂ ±0,2	l ₃	l ₄					
V70	630	370	200	100	200	70	350	12	4	5 x 9	92	1200.500

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."