

## Peruslevyt · V70eco, ulkomitat samat kuin DIN 55201 1203.500



### Tuotekuvaus

V70-eco-peruslevyt ovat uusi malli V70-mallistossa, optimoitu hinta/laatu-suhde. Ne ovat täysin yhteensopivia jo olemassa olevien V70 T-ura systeemin kanssa.

- Keskitys H6 toleranssilla ja urat H8 toleranssilla.
- Peruslevyn paikoitus konepöydälle keskitysreillä ja/tai keskitysurala.
- Kiinnitysreiät 100 mm jaolla.
- Korkean vetolujuuden työkaluteräs.

Saatavana olevat vaihtoehdot (toimitusaika 10 työpäivää):

- Lisäkiinnitysreiät 63 mm jaolla.
- Lisäkiinnitysreiät 125 mm jaolla.
- Ulkopuolinen pysäytin.
- Kiinnitysrenkaat Halder nollapistekiinnitin järjestelmään.

### Materiaali


- Työkaluteräs, korkea lujuus

### Lisätietoja

#### Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

### Piirustus



\* Nämä toleranssit ovat voimassa vain ulkovasteella.

### Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat											Kiinnitysrenkaide lukumäärä, nollapistekiinnitysjärje (vaihtoehtoinen)	T-urien lukumäärä	[kg]	Til.nro	
	$l_1$	$b_1$	$a$ $\pm 0,02$	$b_2$ $\pm 0,2$	$b_3$ $\pm 0,02$	$c$	$d$ G6	$l_2$ $\pm 0,2$	$l_3$ $\pm 0,02$	$l_4$	$l_5$					$y$
V70	630	500	200	200	40	60	20	200	35	70	340	12	4	7 x 9	120	1203.500

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."