

Peruslevyt 1500.200



Tuotekuvaus

Materiaali


- Valurauta GG, hiottu

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Piirustus





Tilastiedot

| Järjestelmä | b ₁ x l ₁ | | h ±0,02 | Ulkomitat | | | | | y [mm] | Ruuveille [mm] | Kiinnitysreikien lukumäärä n | Reikä- rivien- lukumäärä | [kg] | Til.nro | |
|-------------|---------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|-----|----------------|----|-----------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|----------|
| | d ₁ | d ₂ | | a | b ₃ | c | l ₃ | | | | | | | | |
| L12 | 400 | 400 | 40 | 12 | M12 | 150 | 150 | 50 | 100 | 12 | M12 | 4 | 8 x 8 | 43 | 1500.200 |

Sovellusesimerkki







Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."