

Peruslevyt 1500.300



Tuotekuvaus

Materiaali


- Valurauta GG, hiottu

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Piirustus



Tilaustiedot

Järjestelmä	b ₁ x l ₁		h ±0,02	d ₁	Ulkomitat				y [mm]	Ruuveille [mm]	Kiinnitysreikien lukumäärä n	Reikä- rivien- lukumäärä	[kg]	Til.nro	
	d ₂	a			b ₃	c	l ₃								
L12	400	500	40	12	M12	150	150	50	200	12	M12	4	8 x 10	56	1500.300

Sovellusesimerkki







Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."