

## Peruslevyt 1500.500



### Tuotekuvaus

#### Materiaali


- Valurauta GG, hiottu

#### Lisätietoja

#### Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

### Piirustus






### Tilauksetiedot

Järjestelmä	Ulkomitat										y	Ruuveille	Kiinnitysreikien lukumäärä n	Reikä-rivien lukumäärä	[kg]	Til.nro
	$b_1 \times l_1$	$h$ $\pm 0,03$	$d_1$	$d_2$	a	$b_2$	$b_3$	c	$l_2$	$l_3$						
L12	500 x 630	50	12	M12	200	100	200	60	100	200	12	M12	8	10 x 12	105	1500.500

Sovellusesimerkki







#### Vaatimuksenmukaisuus

##### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

##### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

##### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."