

Kiinnityskulmat

1506.300



Tuotekuvaus

Materiaali


- Valurauta GG

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.


Piirustus




Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat											y	Ruuveille	Kiinnitysreikien lukumäärä n	Reikä-rivien lukumäärä	[kg]	Til.nro
	l1	l2	h1	h	h2	d1	d2	a	b2	l4	s						
												[mm]	[mm]				
L12	400	500	400	475	100	12	M12	150	150	150	80	12	M12	4	10 x 8	168	1506.300

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."