

Kiinnityskulmat
1506.500



Tuotekuvaus

Materiaali


- Valurauta GG

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.


Piirustus




Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat											y	Ruuveille	Kiinnitysreikien lukumäärä n	Reikä-rivien lukumäärä	 [kg]	Til.nro
	l ₁	l ₂	h ₁	h	h ₂	d ₁	d ₂	a	b ₂	l ₄	s						
	[mm]											[mm]	[mm]				
L12	500	630	500	595	120	12	M12	200	200	200	100	12	M12	6	12 x 10	326	1506.500

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."