


Kiinnityskuutiot

1508.200



Tuotekuvaus

Materiaali


- Valurauta GG

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Piirustus



Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat										y	Ruuveille	Kiinnitysreikien lukumäärä n	Reikä-rivien lukumäärä	Til.nro
	l_1	l_2	h_1	h	h_2	d_1	d_2	a	b_2	l_4					
											[mm]	[mm]			[kg]
L12	400	230	358	408	75	12	M12	150	150	150	12	M12	4	4 x 7	97

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."