

## Kiinnityskuutiot

1508.400



### Tuotekuvaus

#### Materiaali


- Valurauta GG

#### Lisätietoja

#### Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

### Piirustus



### Tilauksetiedot

Järjestelmä	Ulkomitat										y	Ruuveille	Kiinnitysreikien lukumäärä n	Reikärivien lukumäärä	[kg]	Til.nro
	$l_1$	$l_2$	$h_1$	h	$h_2$	$d_1$	$d_2$	a	$b_2$	$l_4$						
L12	500	330	510	565	85	12	M12	200	200	200	12	M12	6	6 x 10	204	1508.400

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."