


Kiinnityskulmat

1520.400




Tuotekuvaus


Materiaali

- Valurauta GG, fosfatoitu, hiottu

Piirustus



Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat				Kierteiden lukumäärä	 [g]	Til.nro
	b	h	d ₁	d ₂			
L12	37	140	12	M12	4	1688	1520.400

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."