

## Prismalohkot oikea/vasen

1548.700




### Tuotekuvaus

#### Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

### Piirustus



D1 (mm) ø-Alue	n x T (mm) Etäisyys	X
40-330	1x50= 50	190
140-430	2x50=100	240
240-530	3x50=150	290
340-630	4x50=200	340
440-730	5x50=250	390
540-830	6x50=300	440
640-930	7x50=350	490
740-1030	8x50=400	540
840-1130	9x50=450	590

### Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat				[g]	Til.nro
	b <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	s	a		
oikea – Kuva 2						
L12	48	12	18	15	1296	1548.700

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."