

Asemointikiskot

1549.200




Tuotekuvaus

Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu


Piirustus



Tilaustiedot

| Järjestelmä | Ulkomitat | | | | | | | | [g] | Til.nro |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|
| | l_1 | b_1 | h | b_2 | h_1 | h_2 | d_1 | d_2 | | |
| L12 | 78 | 50 | 37 | 30 | 25 | 24 | 12 | M12 | 834 | 1549.200 |

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."