

Vasteet • Horisontaalinen prisma

1586.030





Tuotekuvaus

Materiaali

- Työkäluuteräs, karkaistu

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat								[g]	Til.nro
d ₁	d ₂	l ₁	l ₃	b ₁ -0,05	h ₁	h ₂			
[mm]									
Horisontaalinen prisma, molemmin puolin – Kuva 1									
M12	8 – 20	40	14,4	44	21,4	10,7	367	1586.030	

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."