

Vasteet • Horisontaalinen prisma

1586.031




Tuotekuvaus


Materiaali

- Työkäluuteräs, karkaistu

Piirustus



kuva 1



kuva 2

Tilaustiedot

Ulkomitat								[g]	Til.nro
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂ ±0,01	l ₃ [mm]	b ₁ -0,05	h ₁	h ₂		
Horisontaalinen prisma ja sileä – Kuva 2									
M12	8 – 20	40	20	14,4	44	21,4	10,7	377	1586.031

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."