

Vasteet · tasainen

1586.073



Tuotekuvaus

Materiaali


Vaihtopäät (iskupäät)

- Kovametalli



Holkki

- Työkäluuteräs, karkaistu



Piirustus





kuva 1




kuva 2



kuva 3



kuva 4



Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±0,01	Ulkomitat			h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[g]	Til.nro
				l <sub>3</sub>	b <sub>1</sub> -0,05	b <sub>2</sub>				
[mm]										
Karhennettu ja sileä – Kuva 4										
M12	12	42	20	2	44	24	21,4	13,4	407	1586.073

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."