


Vasteet • Sisäkierteellä  
1586.082




Tuotekuvaus

Materiaali

Holkki

- Työkaluteräs, karkaistu

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat										[g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±0,01	l <sub>3</sub>	b <sub>1</sub> -0,05	b <sub>2</sub> -0,05	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
Sileä ja kierteellä – Kuva 3											
M12	M5	40	20	2	44	28	18	21,4	11	397	1586.082

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."