

Peruslevyt 1600.700



Tuotekuvaus

Materiaali


- Valurauta GG, hiottu

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Piirustus





Tilauksetiedot

Järjestelmä	$b_1 \times l_1$	h $\pm 0,03$	Ulkomitat						y [mm]	Ruuveille [mm]	Kiinnitysreikien lukumäärä n	Reikä- rivien- lukumäärä	[kg]	Til.nro
			d_1	d_2	a	b_3	c	l_3						
L16	630 x 800	50	16	M16	200	200	70	300	16	M16	6	12 x 16	170	1600.700

Sovellusesimerkki







Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."