

Porrasleuat

1701.110



Tuotekuvaus

- Korkeilla puolilla ja suuntapuolille kierre suuntapaloille
- Kiinnityspinnat hiottu
- Lisäkierre korkealla puolella vaihtoleukojen kiinnittämistä varten (til nro 1701.250-1701.280)
- Leuan molemmilla puolilla asennusmahdollisuus snap-on-pikakiinnitysjärjestelmälle (til.nro 1701.190-1701.200)

Materiaali

- Teräs, karkaistu

Piirustus




Figura 1





Figura 2

Tilaustiedot

Leukaleveys [mm]	Ulkomitat [mm]							[g]	Til.nro
	b	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	c		
Leuka, liikutettava – Kuva 2									
125	124,4	70	40	47	39,5	20	24	2000	1701.110

Sovellusesimerkki



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
kiinnitysleveys s ₁	0 - 62	0 - 182	0 - 312
kiinnitysleveys s ₂	85 - 193	131 - 313	88 - 443

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."