

## Tukileuat • nivelöidyt

1702.200




## Tuotekuvaus

- Erialaisten alaspäin vetävien kiilaelementtien (til.nro 1703.300-1703.400), tarttujasarjan (til.nro 1702.600) ja tarttujakynsien (til.nro 1702.710-1702.780) asentamiseen
  - Etusivua voidaan käyttää kiinnityspintana (karkaistu ja hiottu)
  - Tukileuka liikuteltava ja kääntyvä (til.nro 1702.200)
  - Epäsäännöllisten työkappaleiden työstämiseen
  - Kompensoi kiinnityspintojen epäyhdensuuntaisuuden
- Toimitetaan **ilman** kiilaelementtejä, tarttujasarjaa, tarttujakynsiä

## Materiaali

- Teräs, karkaistu

## Piirustus



kuva 1

kuva 2

## Tilaustiedot

Leukaleveys [mm]	Ulkomitat				[kg]	Til.nro
	b	l	h	c		
Leuka, liikutettava – Kuva 2						
125	189	97	20	24	3	1702.200

## Vaatumuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."