

Porrasleuat • tarttujakynsille

1702.500




Tuotekuvaus

- Pää- sekä sivupinnassa kierteitys suuntapalojen kiinnitykselle
 - Hiottu kiinnityspinnat
 - Muidenkin vaihdettavien leukojen kiinnitys mahdollista (til.nro 1701.250–1701.280)
 - Sopii tartuntavasteiden kiinnitykseen
 - Työstökappaleen ensimmäinen ja toinen kiinnitysvaihe ilman lisäasetuksia
 - Sopii snap-on-järjestelmän asennukseen (til.nro 1701.190–1701.200) leuan korkealle puolelle
- Huomioitavaa:
Jäykät leuat soveltuvat vain suorakulmaisille (sahatuille) työkappaleille – yhdensuuntaisuus korkeintaan 0,5 mm ($// \leq 0,5$) ja sylinterinmuotoisille työkappaleille joissa pyöreys korkeintaan 0,5 ($O \leq 0,5$).


Materiaali

- Teräs, karkaistu

Piirustus



kuva 1




kuva 2

Tilaustiedot

Leukaleveys [mm]	Ulkomitat [mm]						h ₁	h ₂	c	[g]	Til.nro
	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃						
Leuka, liikutettava – Kuva 2											
125	124,4	74	70	40	47	39,5	20	24	1800	1702.500	

Sovellusesimerkki



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
kiinnitysleveys s ₁	0 - 64	0 - 182	0 - 314
kiinnitysleveys s ₂	52 - 106	52 - 224	52 - 356
kiinnitysleveys s ₂ ronde werkstukken	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220
kiinnitysleveys s ₃	78 - 106	131 - 313	131 - 445
kiinnitysleveys s ₄	107 - 214	160 - 332	160 - 464

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."